

QUICK-SWITCH® TOOL TRANSFER STATION

Part # 42145, 42146, 42147

Instruction Manual

4	Manual de instrucciones	Español
6	Manuel d'instructions	Français



US Patent No. 9,351,558

- ⚠ Do not throw instructions away.**
- ⚠ Read and understand instructions before using this equipment.**

Important Notes

- Quick-Switch® Tool Transfer Stations are suitable only for hand tools weighing 6 lb (2.72 kg) or less, used on Quick-Switch® tool tether products only.
- This product is intended for use by personnel who are trained and knowledgeable regarding working with hand tools at height and/or near machinery.
- Quick-Switch® Tool Transfer Stations should only be attached to hand rails/railings with manufacturer's intended specifications that would support the impact forces of a drop.
- Only attach to hand rails/railings where the top and mid rail spacing allows for a form fitting installation where hook and loop and retention clips are fully engaged.
- Inspect before each use for damage and proper function:
 1. Check all hardware for abrasion, deformity, cuts and sharp edges.
 2. Check for tears, cuts, fraying, abrasion, discoloration, burns, holes, mold, unsplicing, pulled or broken stitches, or other signs of wear or damage.
 3. Do not use and always quarantine if any of the above apply or if damaged or not functioning correctly.

Safety Information

- ⚠ **WARNING!** Do not use near moving parts, mechanisms, running machinery or rotating equipment.
- ⚠ May contain electrically conductive materials.
- ⚠ Do not alter product in any way from its original state.

Applicable Safety Standards

Meets or exceeds:

- ANSI / ISEA 121-2023

Materials

42145: Nylon, nickel-plated steel, and stainless steel.

QSBNGEXT: Nylon and stainless steel

QSS-R: Aluminum, brass, POM acetal, and stainless steel

RET648RPQS-R: Nylon and stainless steel.

Product Weight

42145: 1.6 lb (0,73 kg)

42146 & 42147: 3.2 lb (1,45 kg)

Specifications

Quick-Switch® Tool Transfer Station*

Part #	Description	Max. Tool Weight / Quick-Switch® Dock	Max. Tool Weight / Side D-ring	Max. Tether Length	Dimensions Length x Width
42145	Tool Transfer Station	6 lb (2.7 kg)	6 lb (2.7 kg)	48 in (122 cm)	32 x 18 in (81.3 x 45.7 cm)
42146	Tool Transfer Station w/ 2 Bungee Transfer Keys & 5 Docks	6 lb (2.7 kg)	6 lb (2.7 kg)	48 in (122 cm)	32 x 18 in (81.3 x 45.7 cm)
42147	Tool Transfer Station w/ 2 Retractable Transfer Keys & 5 Docks	6 lb (2.7 kg)	6 lb (2.7 kg)	48 in (122 cm)	32 x 18 in (81.3 x 45.7 cm)

Maintenance, Cleaning, and Storage

Clean with a damp cloth and mild soap, wipe off excess and thoroughly dry.

Store this product away from tools and other objects that could cause damage.

Installation


Step 1

Place the Quick-Switch® Tool Transfer Station over the top of the handrail and temporarily attach the top hook and loop straps on the back.



Step 2

Connect the two carabiners to the small D-ring as shown below.



Step 3

Attach the bottom hook and loop straps.



Step 4

Adjust all hooks and loops as necessary to ensure a secure fit.



Carry Handle

Comes with a carrying handle which allows the Quick-Switch® Tool Transfer Station to convert to a carrying case.

QUICK-SWITCH® TOOL TRANSFER STATION

N.º de COMPONENTE 42145, 42146, 42147

Manual de instrucciones

- ⚠ No tire las instrucciones.
- ⚠ Asegúrese de leer y entender las instrucciones antes de usar el equipo.

Observaciones importantes

- Quick-Switch® Tool Transfer Station solo es apta para herramientas de mano con un peso de 2,72 kg (6 libras) o inferior, y debe utilizarse exclusivamente para herramientas Quick-Switch® con correa.
- Este producto está pensado para su uso por parte de personal con formación y con experiencia en el trabajo con herramientas de mano en altura o cerca de maquinaria.
- Quick-Switch® Tool Transfer Station solo debe acoplarse a pasamanos/barandillas con las especificaciones indicadas por el fabricante que puedan soportar la fuerza de impacto de una caída.
- Acoplar solo a pasamanos/barandillas donde el espacio entre las barras superior y media permita que los velcros y clips de retención queden correctamente instalados y bien sujetos.
- Antes de cada uso, compruebe que el producto funciona correctamente y no presenta daños:

1. Compruebe que la tornillería no presenta abrasiones, deformidades, cortes o bordes afilados.
2. Compruebe que no haya desgarros, cortes, partes deshilachadas, abrasiones, decoloración, quemaduras, agujeros, moho, roturas, costuras sueltas o rotas, u otros signos de desgaste o daño.
3. Si el producto presenta alguno de los desperfectos anteriores, o si está dañado o no funciona correctamente, no lo utilice: póngalo en cuarentena.

Información de seguridad

- ⚠ **ADVERTENCIA:** No utilice este producto cerca de componentes o mecanismos en movimiento, maquinaria en funcionamiento o equipos giratorios.
- ⚠ Puede contener materiales conductores de electricidad.
- ⚠ No altere en modo alguno el estado original del producto.

Estándares de seguridad aplicables

Cumple o supera:

- ANSI / ISEA 121-2023

Materiales

Nailon, acero niquelado y acero inoxidable.

Peso del producto

1,6 libras (0,73 kg)

Mantenimiento, limpieza y almacenamiento

Limpie el producto con un paño húmedo y un detergente suave, retire el exceso de agua y detergente y séquelo bien.

Guarde este producto lejos de herramientas u otros objetos que pudieran dañarlo.

Instalación

Consulte las imágenes de la página 3

■ Paso 1

Coloque la Quick-Switch® Tool Transfer Station sobre la parte superior del pasamanos y acople temporalmente las correas superiores de velcro en la parte trasera.

■ Paso 2

Conecte los dos mosquetones a la anilla tipo D pequeña, tal como se muestra a continuación.

■ Paso 3

Acople las correas inferiores de velcro.

■ Paso 4

Ajuste todos los velcros según sea necesario para garantizar un ajuste seguro.

Asa de transporte

Incluye un asa de transporte que permite transformar Quick-Switch® Tool Transfer Station en un maletín de transporte.

Características

Quick-Switch® Tool Transfer Station*

N.º de componente	Description	Peso máx. herramienta/anclaje Quick-Switch*	Peso máx. herramienta/Side D-ring	Longitud máx. correa	Dimensiones largo x ancho
42145	Estación de Transferencia de Herramientas	2,72 kg (6 libras)	2,72 kg (6 libras)	122 cm (48")	81,3 cm x 45,7 cm (32" x 18")
42146	Estación de Transferencia de Herramientas con 2 Llaves de Transferencia con Bandas Elásticas y 5 Muelles	2,72 kg (6 libras)	2,72 kg (6 libras)	122 cm (48")	81,3 cm x 45,7 cm (32" x 18")
42147	Estación de Transferencia de Herramientas con 2 Llaves de Transferencia Retráctiles y 5 Muelles	2,72 kg (6 libras)	2,72 kg (6 libras)	122 cm (48")	81,3 cm x 45,7 cm (32" x 18")

QUICK-SWITCH® TOOL TRANSFER STATION

Réf. 42145, 42146, 42147

Manuel d'instructions

- ▲ Conserver ces instructions.
- ▲ Lire et comprendre les instructions avant d'utiliser cet équipement.

Remarques importantes

- Les Quick-Switch® Tool Transfer Stations sont uniquement adaptés aux outils manuels pesant jusqu'à 2,72 kg (6 lbs), utilisés uniquement sur les produits d'attache d'outil Quick-Switch®.
- Ce produit est destiné à être utilisé par du personnel dûment formé et informé, concernant le travail en hauteur et/ou à proximité de machines avec des outils manuels.
- Les Quick-Switch® Tool Transfer Station ne doivent être fixés qu'aux mains courantes/ garde-corps présentant les spécifications prévues par le fabricant, capables de supporter les forces d'impact d'une chute.
- N'attacher qu'aux mains courantes/ garde-corps où l'espacement supérieur et intermédiaire du rail permet une installation ajustée, à savoir lorsque le crochet et la boucle et les clips de rétention sont entièrement engagés.
- Avant chaque utilisation, vérifier l'absence de dommages et le bon fonctionnement du produit :

1. Contrôler l'absence d'abrasions, de déformations, de coupures et de bords tranchants sur le matériel.
2. Vérifier l'absence de déchirures, de coupures, d'effilochage, d'abrasions, de décolorations, de marques de brûlure, de trous, de moisissures, de désépissage ou encore de points cassés et de toute autre marque d'usure ou de dommage.
3. Le cas échéant ou en cas de dommage ou encore de dysfonctionnement, ne pas utiliser et toujours isoler dans un endroit sûr.

Consignes de sécurité

- ▲ **AVERTISSEMENT !** Ne pas utiliser à proximité de pièces mobiles, de mécanismes, de machines en service ou d'équipements rotatifs.
- ▲ Peut contenir des matériaux conducteurs électriques.
- ▲ Ne modifier d'aucune manière le produit par rapport à son état d'origine.

Normes de sécurité applicables

Est conforme ou dépasse :

- ANSI / ISEA 121-2023

Matériaux

Nylon, acier plaqué en nickel et acier inoxydable.

Poids du produit

0,73 kg (1,6 lb)

Entretien, nettoyage et stockage

Nettoyer avec un chiffon humide et du savon doux, enlever le surplus et bien sécher.

Ranger ce produit loin d'outils et d'autres objets susceptibles de l'endommager.

Installation

Voir les images à la page 3

■ Étape 1

Poser le Quick-Switch® Tool Transfer Station au-dessus de la main-courante et attacher provisoirement le crochet supérieur et les sangles à boucle au dos.

■ Étape 2

Attacher les deux mousquetons à l'anneau en D, comme illustré.

■ Étape 3

Attacher le crochet inférieur et les sangles à boucle.

■ Étape 4

Ajuster tous les crochets et les boucles si nécessaire pour une attache parfaite.

Poignée de transport

Produit livré avec une poignée de transport pour transformer le Quick-Switch® Tool Transfer Station en valisette.

Características

Quick-Switch® Tool Transfer Station*

N.º de componente	Description	Peso máx. herramienta/ anclaje Quick-Switch®	Peso máx. herramienta/ Side D-ring	Longitud máx correa	Dimensiones largo x ancho
42145	Station de transfert d'outils	2,72 kg (6 libras)	2,72 kg (6 libras)	122 cm (48")	81,3 cm x 45,7 cm (32" x 18")
42146	Station de transfert d'outils avec 2 clés de transfert élastiques et 5 quais	2,72 kg (6 libras)	2,72 kg (6 libras)	122 cm (48")	81,3 cm x 45,7 cm (32" x 18")
42147	Station de transfert d'outils avec 2 clés de transfert rétractables et 5 quais	2,72 kg (6 libras)	2,72 kg (6 libras)	122 cm (48")	81,3 cm x 45,7 cm (32" x 18")

USA

607 East Sam Houston Parkway South
Suite 800
Pasadena, TX 77503
800 466 6385
us.sales@ty-flot.com

CANADA

580 Notre Dame Avenue, Unit 16
Sudbury, ON
P3C 5L2
800 466 6385
cnd.sales@ty-flot.com

WARRANTY: Ty-Flot warrants to Buyer that all products are free from defects in material, workmanship, and design (if a Supplier-responsible design), however this warranty does not cover conditions resulting from normal wear and tear, neglect, abuse, accident or otherwise. Ty-Flot's obligations under this warranty apply for the lifetime of the products and are limited to the replacement of product only. This warranty is not transferable to any other Ty-Flot service and does not apply to product that is resold after having been put into service. No other person, firm, entity, or the like is authorized to assume or assign for Ty-Flot any other liability in connection with the sale or use of Ty-Flot's products. Furthermore, this warranty is void if any product is changed or altered in any way, or if the product is used in a manner other than for which it is intended. There are no implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, which are specifically disclaimed.